

Samenvatting van onderzoek

Prestatietoets

Rapportnummer: TNO 2017 R10553

Bakemastraat 97K

Postbus 49

2600 AA Delft

STOFVRIJWERKEN.TNO.NL

T 088 86 63410

*Het kwaliteitssysteem van
TNO is gecertificeerd
overeenkomstig ISO 9001.*

Bosch accu boorhamer GBH 18V-26 in combinatie met Bosch geïntegreerde stofafzuiging GDE 18V-16

Opdrachtgever:

Robert Bosch B.V.
Postbus 3267
4800 DG BREDA

Alle rechten voorbehouden.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, foto-kopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van TNO.

Indien dit rapport in opdracht werd uitgebracht, wordt voor de rechten en verplichtingen van opdrachtgever en opdrachtnemer verwezen naar de Algemene Voorwaarden voor opdrachten aan TNO, dan wel de betreffende terzake tussen de partijen gesloten overeenkomst.

Het ter inzage geven van het TNO-rapport aan direct belang-hebbenden is toegestaan.

© 2017 TNO

TNO richt zich de laatste jaren intensief op innovaties van gereedschappen, processen en werkplekinrichtingen in de industriële werkomgeving. De belangrijkste doelstelling is het realiseren van stofarme productieprocessen- en middelen. Naast de bouwrijverheid zijn ook de metaalindustrie, de vliegtuigindustrie en de houtindustrie speerpunten voor product-/procesontwikkeling. In deze trajecten wordt samengewerkt met werkgevers-organisaties, vakbonden, overheid, werkgevers, werknemers en fabrikanten/producenten. TNO heeft een instrument ontwikkeld waarmee een proces/gereedschap wordt beoordeeld op functionaliteit in de praktijk. De bedoelde TNO Prestatietoets beschrijft innovatieve productieprocessen en productiemiddelen. Bij het gebruik van deze processen/gereedschappen zullen de relevante publieke/private grenswaarden van schadelijke stoffen (zoals kwartsstof, houtstof (hardhout), zeswaardig chroom en andere) in de dagelijkse praktijk in de ademzone van de werknemers niet worden overschreden.

De Inspectie SZW heeft deze TNO Prestatietoets expliciet in de “Basisinspectiemodule Kwartsstof” opgenomen. Citaat: “Indien u besluit om de werkzaamheden uit te voeren met de maatregelen zoals staan aangegeven in een TNO Prestatietoets zoals vermeld op de website van TNO (stofvrijwerken.tno.nl) beschouw ik de blootstelling als doeltreffend beheerst”.

Dit betekent voor de werkgevers dat zij éénduidig kunnen communiceren met de inspecteurs van de Inspectie SZW en er geen aanvullende blootstellingsmetingen hoeven te worden overlegd. De werkgevers en werknemers krijgen hiermee een objectief beoordelingsinstrument in handen voor een juiste afweging bij een komende investering. Ook innovatieve producenten/leveranciers van productieprocessen- en middelen (gereedschappen) kunnen zich kwalitatief onderscheiden.

Toetsingscriteria

De blootstelling aan schadelijke stoffen in de ademzone van de werknemer op de werkplek wordt beoordeeld.

De volgende norm wordt toegepast:

- blootstelling aan betreffende stof: publieke/private Grenswaarde Stoffen op de Werkplek (GSW) (zie website <http://www.ser.nl/nl/taken/adviserende/grenswaarden.aspx>).

Projectomschrijving TNO Prestatietoets

TNO heeft onderzoek verricht naar de emissie van respirabel kwarts tijdens boorwerkzaamheden in beton met een Bosch accu boorhamer GBH 18V-26 met Bosch geïntegreerde stofafzuiging GDE 18V-16.

Specificaties Bosch gereedschap systeem

Het geteste systeem bestaat uit een Bosch accu boorhamer GBH 18V-26 (of gelijkwaardig*) voorzien van Bosch geïntegreerde stofafzuiging GDE 18V-16.

In Figuur 1 is het complete systeem afgebeeld.

* Accu boorhamers worden als gelijkwaardig beschouwd wanneer de stofproductie lager dan of gelijk is aan het geteste type. Het opgenomen vermogen en het toerental zijn hiervoor maatgevend.



Figuur 1. Het complete gereedschapssysteem

In Tabel 1 worden de technische gegevens van de Bosch accu boorhamer GBH 18V-26 (of gelijkwaardig) vermeld.

Tabel 1. Technische specificaties van de Bosch accu boorhamer GBH 18V-26 die in combinatie met de Bosch geïntegreerde stofafzuiging GDE 18V-16 kan worden gebruikt.

Kenmerken	GBH 18V-26
Accu [V] / [Ah]	18 / 6,0
Aantal slagen bij nominaal toerental [min^{-1}]	0 – 4.350
Nominaal toerental [min^{-1}]	0 - 890
Maximale slagenergie [J]	2,6
Boorbereik i.c.m. afzuigmodule [mm]	4 - 16
Netto gewicht [kg]	3,5

TNO Prestatietoets

De belangrijkste specifieke testomstandigheden zijn vermeld in Tabel 2.

Tabel 2. Testomstandigheden "Worst Case"


Materiaal: beton	Afzuigcapaciteit: 18 m ³ /uur (begin meting) tot <10 m ³ /uur (einde meting)
Percentage respirabel kwarts in respirabel stof: 15 %	
Bronsterkte: 250 boorgaten per 60 minuten boren (2000 gaten per 8-urige werkdag)	Filterrendement: 99,99 % (H) Reinigingssysteem afzuigmodule: handmatig
Type boor: Bosch SDS plus-7	Compartimentering stofzuiger:
Boordiameter: 12 mm	Stofopvang in container "open".
Boordiepte: 60 mm	Stoffilters "open".
Verspreidingsrichting stof: divers	Blootstellingtijd werknemer: 8-urige werkdag
Compartimentering afzuigsysteem: "gesloten"	
Borstel/lamellensysteem: ja	

Testresultaten

Een samenvatting van de testresultaten is weergegeven in Tabel 3 en Figuur 2.

Tabel 3. Samenvatting van de meetgegevens
(boren van beton)

Situatie	Concentratie respirabel kwartsstof in mg/m ³
Grenswaarde GSW TGG-8u	0,075
100% inschakeltijd	0,045
"Zwaar gebruik"	0,023
"Licht gebruik"	0,006
Buitenlucht	-
Praktijk	-



Figuur 2. Toetsing blootstelling respirabel kwarts
aan grenswaarde

Conclusie

TNO heeft de blootstelling aan respirabel kwarts gemeten bij het gebruik van de Bosch accu boorhamer GBH 18V-26 met Bosch geïntegreerde stofafzuiging GDE 18V-16.

Bij een inschakeltijd van 100% (8 uur gebruik per 8-urige werkdag) bedraagt de blootstelling bij boren in beton gemiddeld 0,045 mg/m³. Deze waarde ligt ruim onder de wettelijke grenswaarde voor respirabel kwarts van 0,075 mg/m³ (GSW TGG-8u) en daarmee voldoet het gereedschapssysteem aan de geldende norm voor blootstelling aan respirabel kwarts voor 100% inschakeltijd.

TNO definieert naast “100% inschakeltijd” ook de volgende praktijkreferenties:

- zwaar gebruik: 4 uur boren per 8-urige werkdag
- licht gebruik: 1 uur boren per 8-urige werkdag

Voor zowel licht als zwaar gebruik wordt voldaan aan de eisen voor een stofvrije werkplek.

TNO hanteert een massafractie van 25% voor respirabel kwarts in kalkzandsteen. Voor beton en baksteen wordt 15% aangehouden. Dit betekent dat met het getest gereedschapssysteem korter mag worden geboord in kalkzandsteen.

In de onderstaande labels zijn de prestaties van het totale systeem weergegeven. In het ronde label is de verantwoorde inschakeltijd in uren per 8-urige werkdag van de accu boorhamer met stofafzuiging aangegeven. In het rechthoekige label zijn de verschillende praktijksituaties nader gespecificeerd. Groen geeft een gebruik aan onder de betreffende grenswaarde gedurende een 8-urige werkdag.




Label bij boren in kalkzandsteen

Referentie: 100% inschakeltijd



- Geen maatregelen
- 100% inschakeltijd (2000 boorgaten/8u)
- Zwaar gebruik (1000 boorgaten/8u*)
- Licht gebruik (250 boorgaten/8u*)




Label bij boren in beton


Referentie: 100% inschakeltijd



- Geen maatregelen
- 100% inschakeltijd (2000 boorgaten/8u)
- Zwaar gebruik (1000 boorgaten/8u*)
- Licht gebruik (250 boorgaten/8u*)



Geïntegreerde stofafzuiging



- | | | | |
|------------------------------|--|---------------------------------|---|
| Capaciteit
(operationeel) | 150 - 200 m³/uur | Recirculatielucht
stofzuiger | H-classificatie volgens IEC-norm 60335-2-69 |
| | 100 - 150 m³/uur | | M-classificatie volgens IEC-norm 60335-2-69 |
| | < 100 m³/uur | | L-classificatie volgens IEC-norm 60335-2-69 |
| Filterreiniging | Automatische reiniging (mechanisch/luchtpuls) of vervanging filter | Stofopvang | Gesloten systeem (stofzak) |
| | Handmatig | | Open systeem (stofbak) |
| | Geen | | |

N.B. In deze test wordt geen uitspraak gedaan over het langdurig gebruik van de geïntegreerde stofafzuiging.